

เครื่องวัดความหนืด  
NDJ-8S Digital Viscometer



[www.tools.in.th](http://www.tools.in.th)

ติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด

Tel: 02-077-7602 หรือ 061-8268939

E-mail: [sale@tools.in.th](mailto:sale@tools.in.th) หรือ [sale@neonics.co.th](mailto:sale@neonics.co.th)



# NDJ-8S Digital Viscometer

## ◆ The main technical indicators

Measuring Range ( mPa·s )	20 ~ 2000,000
Rotating Speed (RPM)	Four adjustable : speed:0.3、 0.6、 1.5、 3、 6、 12、 30、 60
Number of Spindles	Spindles (Code L1,L2,L3,L4) are equipped with the product
Accuracy	±1% full scale range in use
Return Capacity	±0.5% full scale range in use
Power	Power adapter ( input: 100-240V , 50/60Hz)
LCD screen display	The LCD screen can display the viscosity, speed, torque, spindle and the maximum viscosity can be measured in the current spindle speed value.

## ◆ Apparatus to be equipped

digital viscosity meter	1 pce	ascending and falling rack	1 set
standard spindle	1 set	power adapter	1 pce
protective frame of spindle	1 pce	spanner	1 pce
Seat and leveling feet	1 set	RS232 standard output interface	1 pce

## ◆ Options

• Extreme low viscometer adapter (with one spindle L0)
• Small sample adapter (with spindle 21, 27, 28 and 29 each)
• Spindle L5
• Temperature-controlled heater (with spindle 21, 27, 28 and 29 each)
• RTD temperature probe
• Specially used printer



www.tools.in.th

ติดต่อบริษัท นีโอนิกส์ จำกัด

Tel: 02-077-7602 หรือ 061-8268939

E-mail: sale@tools.in.th หรือ sale@neonics.co.th